



Fresa de avance elevado LOGIQ4FEED, Mango cilíndrico, Ø DC / cantidad de cortes Z: 20/3



Datos de pedido

Número de pedido	221100 20/3
GTIN	7291075392753
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Innovador sistema de fresado de alto avance para un desbaste eficaz, especialmente para el mecanizado de cavidades profundas, por ejemplo, en la fabricación de herramientas y moldes, así como en la industria aeroespacial. La plaquita de corte torneada tiene un filo de corte secundario que garantiza una mayor potencia de arranque de viruta al profundizar en ángulo.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Descripción técnica

Ø de mango D_s h6	20 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{\min.}$	32,6 mm
Ángulo de ajuste κ	17 grados
Refrigeración interior	sí
Ø de corte D_c	20 mm
Longitud de voladizo L_1	50 mm
Plaquita de corte adecuada	XNMU040310..
Fresado circular de taladro a_p	0,8 mm
Número de filos Z	3
Fresado circular de taladro Ø $D_{\max.}$	39 mm

Serie	LOGIQ4FEED
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	2,7 grados
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	19,08 mm
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Longitud total L_{tot}	140 mm
Quality Dress	FFX4 ED20-3-050-C20-04
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 2	229695 2
--	----------