


Garant**Macho de roscar a máquina, vaporizado, M: M6****Datos de pedido**

Número de pedido	GG5450 M6
GTIN	4067263090700
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:****Como n.º 135450.**Forma especialmente estable. **HSS-E****Descripción técnica**

Número de filos Z	3
Norma	DIN 371
Paso de rosca	1 mm
Número de ranuras de sujeción	3
Ø de agujero para roscar	5 mm
Profundidad de rosca	12 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Tamaño de rosca	M6
Ø de rosca	6 mm
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Ø de mango D _s	6 mm

Tipo de rosca	M
Material de corte	HSS E
Contenido	10
Longitud total L	80 mm
Recubrimiento	vaporizado
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Ángulo de hélice	40 grados
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 2×D en agujero ciego
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
anillo de color	azul
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	15 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	15 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	6 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	13 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		

Accesorios

Macho de roscar a máquina M M6

135450 M6