



## Fresa de planear DOVEIQMILL, con perforación, Ø DC / cantidad de cortes Z: 80/8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	222500 80/8
GTIN	7291075311402
Clase de artículo	19D

### Descripción

#### Ejecución:

Sistema de fresado frontal extremadamente estable. Las plaquitas de corte se fijan mediante sujeción por tornillo y mediante fijación adicional en un asiento de plaquita en forma de cola de milano. La posición de instalación axial positiva de las placas da como resultado un corte muy suave y garantiza así las mejores calidades de la superficie. Máxima **rentabilidad** gracias a las plaquitas de corte de 8 filos.

#### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SYHU0704..
Serie	DOVEIQMILL
Ø exterior máximo $D_{\text{máx}}$	89,4 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	50 mm

Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	4,6 mm
Número de filos Z	8
Ø de corte $D_c$	80 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Quality Dress	IQ845 FSY D080-08-27-R07
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste $\kappa$	50 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de planear

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 4	229695 4
--	----------