


**SYHU 0704ADN-P, IC28, Tipo: ALU**

**Datos de pedido**

Número de pedido	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Clase de artículo	19A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte. Bisel plano grande para altas calidades de superficie. Ángulo de desprendimiento positivo para una rotura óptima de la viruta.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta. Valores de aplicación para  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \text{ máx.}} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Descripción técnica**

Grosor de la placa E	4,76 mm
Avance $f_z$ por diente	0,25 mm
Radio angular	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometría	ADN-P
Quality Dress	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
Código ISO plaquita de corte	SYHU 0704ADN-P

Clase	IC28
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	500 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	480 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	400 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		