



## Fresa de planear/angular NEODO, Mango cilíndrico, Ø DC / cantidad de cortes Z: 25/3mm



### Datos de pedido

Número de pedido	225750 25/3
GTIN	7291075481617
Clase de artículo	19D

### Descripción

#### Ejecución:

Sistema de fresado de alta eficacia para refrentar y fresar ángulos de 90°. Para el desbaste y preacabado, especialmente de materiales de acero y fundición. Rentable gracias a los 8 filos de corte por plaquita de corte. Base para plaquitas extremadamente estable en un asiento de plaquita en forma de cola de milano.

#### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Descripción técnica

Longitud de voladizo $L_1$	35 mm
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	5 mm
Ø de corte $D_c$	25 mm
Número de filos Z	3
Serie	NEODO
Longitud total $L_{tot}$	120 mm
Ø de mango $D_s$ h6	25 mm
Plaquita de corte adecuada	SZ.U0804..
Quality Dress	S890 ESZ D25-3-C25-R08

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	229696 3
---	----------