


Garant**Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG8158 10
GTIN	4067263091394
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:****Como n.º 208158.**

Desarrollado especialmente para **mecanizado duro**. El recubrimiento Diabolo perfeccionado permite vidas útiles aún más largas y calidades de superficie mejoradas.

Tolerancia: **Medida S = ±0,2 mm.**

Ángulo de punta = ±5 minutos de ángulo.

Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.

Aplicación:

Especialmente adecuado para **achaflanar** y **el desbarbado** de los cantos de las piezas de trabajo, así como para **trabajos de contornos**.

Descripción técnica

Ángulo del chaflán angular	45 grados
Ø de mango D _s	10 mm
Avance f _z en acero < 60 HRC	0,045 mm
Serie	Diabolo
Fresado de achaflanado	45 grados

Contenido	5
Longitud total L	72 mm
Número de dientes Z	6
Ø de corte D _c	10 mm
Medida S	7 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Tolerancia Ø nominal	h6
Ángulo de hélice	35 grados
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Ángulo de punta del avellanador	90 grados
Refrigeración interior	no
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	rojo
Tipo de producto	Desbarbador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	100 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	90 m/min	H
Acero < 65 HRC	adecuado	60 m/min	H
Acero < 67 HRC	adecuado	35 m/min	H
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		

Aire

adecuado

Accesorios

Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo90° Ø h6
DC 10 mm

208158 10