




## Fresas angulares HELISLOT, con perforación, Ø DC / Zeff: 63/3mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 227716 63/3   |
| GTIN              | 7291075377743 |
| Clase de artículo | 19D           |

### Descripción

#### Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

#### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Descripción técnica

|   |            |
|---|------------|
| Plaquita de corte adecuada                | XNMU130608 |
| Longitud total $L_{tot}$                  | 80 mm      |
| Serie                                     | HELISLOT   |
| Número de plaquetas de corte              | 18         |
| Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$ | 69 mm      |
| Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$       | 3          |
| Ø de corte $D_c$                          | 63 mm      |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ø de perforación de asiento | 27 mm                 |
| Quality Dress               | SM D063-69-3-27R XN13 |
| Ejecuciones de mangos       | con perforación       |
| Tipo de producto            | Fresa angular         |

---

## Accesorios

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Tornillo de amarre Tipo 1 | 229697 1 |
|---------------------------|----------|