



## Fresa de planear/angular NEODO, con perforación, Ø DC / cantidad de cortes Z: 80/8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	225760 80/8
GTIN	7291075440126
Clase de artículo	19D

### Descripción

#### Ejecución:

Sistema de fresado de alta eficacia para refrentar y fresar ángulos de 90°. Para el desbaste y preacabado, especialmente de materiales de acero y fundición. Rentable gracias a los 8 filos de corte por plaquita de corte. Base para plaquetas extremadamente estable en un asiento de plaquita en forma de cola de milano.

#### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SZ.U0804..
Ø de perforación de asiento	27 mm
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	5 mm
Serie	NEODO
Ø de corte $D_c$	80 mm
Número de filos Z	8

Longitud total $L_{tot}$	50 mm
Quality Dress	S890 FSZ D080-08-27-R08
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste $\kappa$	90 grados
Empleo de fresa	Fresado circular
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa angular

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 10 piezas Tipo 3	229696 3
---	----------