



Fresa angular HELI3MILL, con rosca, Ø DC / cantidad de cortes Z: 25/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	226484 25/3
GTIN	7291075332803
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de esquinas fiable para una amplia gama de aplicaciones. Versiones en dos tamaños de sistema con longitudes de filo de 10 y 15 mm. Las plaquitas de corte trigonales de apoyo óptimo en el asiento garantizan unos verdaderos ángulos de 90°. Ideal para operaciones de fresado circular de taladrado y de rampa.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita de corte n.º **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Descripción técnica

Fresado circular de taladro Ø D _{máx.}	49 mm
Longitud total L _{tot}	35 mm
Longitud de rampa L para α _{máx.}	159,9 mm
Ø D ₃	21 mm
Plaquita de corte adecuada	TP..1003..
Ø de corte D _c	25 mm
Fresado circular de taladro a _p	3,4 mm
Serie	HELI3MILL
Ángulo de rampa α _{máx.}	2,9 grados

Fresado circular de taladro $\varnothing D_{\min.}$	46,4 mm
Número de filos Z	3
Rosca de alojamiento M	M12
Quality Dress	HM390 ETP D25-3-M12
Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Ramping
Empleo de fresa	Fresado circular
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 1	229695 1
--	----------