




Fresa de disco HELISLOT con brida, Ø DC / Zeff: 160/18mm



Datos de pedido

Número de pedido	227720 160/18
GTIN	7291075430882
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descripción técnica

Serie	HELISLOT
Ø de corte D_c	160 mm
Número de plaquetas de corte	18
Longitud total L_{tot}	50 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	18
Longitud collar L_1	35 mm

Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx.}}$	45 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Anchura de ranura a_p	10 mm
Quality Dress	FDN D160-10-40-XN09
Ejecuciones de mangos	con perforación
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 3	229695 3
--	----------