

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 09T308/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2527 09T308/50
GTIN	4067263092285
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,55 - 3,25 mm
Avance f	0,25 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Cantidad	50
Contenido	250152 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 09T308 Clase HB7020

250152 HB7020