



## Fresa de disco HELISLOT con brida, Ø DC / Zeff: 80/10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	227720 80/10
GTIN	7291075430851
Clase de artículo	19D

### Descripción

#### Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

#### Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Descripción técnica

Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	10
Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Número de plaquetas de corte	10
Serie	HELISLOT
Ø de corte $D_c$	80 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e\ max}$ .	22,5 mm

Longitud collar L <sub>1</sub>	27 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Anchura de ranura a <sub>p</sub>	10 mm
Quality Dress	FDN D080-10-22-XN09
Ejecuciones de mangos	con perforación
Tipo de producto	Fresa de disco

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita 5 piezas Tipo 3	229695 3
--	----------