

Garant**Desbastado de plaquita de corte reversible CNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 160616/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2531 160616/50
GTIN	4067263092681
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1,05 - 5,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 260 mm/min
Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	250338 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 160616 Clase HB7020

250338 HB7020