


**HOLEX****Desbastado de plaqueta de corte reversible CNMG, HBT020, Tamaño / cantidad: 160612/50****Datos de pedido**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido  | GG2534 160612/50 |
| GTIN              | 4067263092803    |
| Clase de artículo | GGN              |

**Descripción técnica**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 100 - 220 mm/min                |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,8 - 5,5 mm                    |
| Avance $f$                                    | 0,3 - 0,5 mm/rev,               |
| Cantidad                                      | 50                              |
| Contenido                                     | 250221 HBT020                   |
| Clase   | HBT020                          |
| Rompevirutas                                  | PR                              |
| Tipo de producto                              | Plaqueta de corte para torneado |

## Accesorios

CNMG 160612 Clase HBT020

250221 HBT020