



Fresa de disco HELISLOT sin brida, Ø DC / Zeff: 100/10mm



Datos de pedido

Número de pedido	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descripción técnica

Ø de corte D_c	100 mm
Anchura de ranura a_p	14 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e\text{ máx.}}$	23 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	10
Número de plaquetas de corte	10
Ø de perforación de asiento	32 mm

Longitud total L _{tot}	18 mm
Serie	HELISLOT
Quality Dress	SDN D100-14-32-XN13
Ejecuciones de mangos	con perforación
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229697 1
---------------------------	----------