



Fresa de disco HELISLOT sin brida, Ø DC / Zeff: 125/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Clase de artículo	19D

Descripción

Ejecución:

Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquetas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descripción técnica

Anchura de ranura a_p	14 mm
Ø de corte D_c	125 mm
Profundidad de corte máxima $a_{e \text{ máx.}}$	33 mm
Ø de perforación de asiento	40 mm
Serie	HELISLOT
Número de plaquetas de corte	12

Longitud total L_{tot}	18 mm
Cantidad efectiva de filos Z_{ef}	12
Quality Dress	SDN D125-14-40-XN13
Ejecuciones de mangos	con perforación
Tipo de producto	Fresa de disco

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	229697 1
---------------------------	----------