

**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DNMG, HBT020, Tamaño / cantidad: 110408/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2538 110408/30
GTIN	4067263092933
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 240 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,55 - 2,75 mm
Contenido	250781 HBT020
Avance f	0,2 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HBT020
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DNMG 110408 Clase HBT020

250781 HBT020