

Garant**Desbastado de plaquita de corte reversible DNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 150612/30****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | GG2539 150612/30 |
| GTIN | 4067263093015 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------------------|
| Profundidad de corte a_p | 0,8 - 3,75 mm |
| Avance f | 0,3 - 0,5 mm/rev, |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 105 - 260 mm/min |
| Contenido | 30 |
| Cantidad | 30 |
| Clase | HB7020 |
| Rompevirutas | SG |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |

Accesorios

DNMG 150612 Clase HB7020

250864 HB7020