



TPKR 100304PDR-HM, IC830, Tipo: INOX



Datos de pedido

Número de pedido	226508 INOX
GTIN	7291075313871
Clase de artículo	19A

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Valores de aplicación para $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p máx. = 8,0 mm.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	TPKR 100304PDR-HM
Serie	HELI3MILL
Número de cambios/cortes	3
Avance f_z	0,1 mm
Radio angular	0,4 mm
Geometría	PDR-HM
Quality Dress	HM390 TPKR 100304PDRHM IC830

Clase	IC830
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	110 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		