


**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Tamaño / cantidad: 150612/30**

### Datos de pedido

Número de pedido	GG2542 150612/30
GTIN	4067263093053
Clase de artículo	GGN

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 200 mm/min
Contenido	250787 HBT020
Profundidad de corte $a_p$	0,8 - 3,75 mm
Avance $f$	0,3 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HBT020
Rompevirutas	PR
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Accesorios

DNMG 150612 Clase HBT020

250787 HBT020