

**XNMU 130608PNN-MM, IC830, Tipo: ST1400****Datos de pedido**

Número de pedido	227742 ST1400
GTIN	7291075311273
Clase de artículo	19A

Descripción**Ejecución:**

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

Nota:

Valores de aplicación para a_e máx.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Descripción técnica

Serie	HELISLOT
Avance f_z	0,1 mm
Código ISO plaquita de corte	XNMU 130608PNN-MM
Radio angular	0,8 mm
Tipo	ST1400
Geometría	PNN-MM

Quality Dress	XNMU 130608PNN-MM IC830
Clase	IC830
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		