

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio SNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 190612/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2544 190612/50
GTIN	4067263093183
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,8 - 6,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Avance f	0,2 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	251236 HB7020
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SNMG 190612 Clase HB7020

251236 HB7020