


**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Clase de artículo	19A

**Descripción****Ejecución:**

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $a_e$  máx.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Tipo	INOX
Avance $f_z$	0,1 mm
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Geometría	PNN-MM

Quality Dress	XNMU 130608PNN-MM IC330
Clase	IC330
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		