

Garant**Desbastado de plaquita de corte reversible SNMG, HB7020, Tamaño / cantidad: 150612/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2549 150612/30
GTIN	4067263093299
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	251330 HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	105 - 260 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5,25 mm
Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

SNMG 150612 Clase HB7020

251330 HB7020