




**Desbaste de plaquita de corte reversible WNMG, HBT020, Tamaño / cantidad:
080412/50**



Datos de pedido

Número de pedido	GG2570 080412/50
GTIN	4067263093787
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 220 mm/min
Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,8 - 2,75 mm
Cantidad	50
Contenido	252226 HBT020
Clase	HBT020
Rompevirutas	PR
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

WNMG 080412 Clase HBT020

252226 HBT020