

**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG, HBT130, Tamaño / cantidad: 09T304/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2573 09T304/50
GTIN	4067263093947
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 135 mm/min
Avance f	0,2 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,25 - 3,25 mm
Contenido	250188 HBT130
Cantidad	50
Clase	HBT130
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 09T304 Clase HBT130

250188 HBT130