

HOLEX**Desbaste de plaquita de corte reversible CNMG, HBT130, Tamaño / cantidad:
160608/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2576 160608/30
GTIN	4067263094197
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 120 mm/min
Contenido	250220 HBT130
Avance f	0,3 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	30
Profundidad de corte a_p	0,55 - 5,5 mm
Clase	HBT130
Rompevirutas	MR
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CNMG 160608 Clase HBT130

250220 HBT130