

**XNMU 130608PNTN, IC810, Tipo: GGG****Datos de pedido**

Número de pedido	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Clase de artículo	19A

Descripción**Ejecución:**

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta. Valores de aplicación para a_e máx.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	XNMU 130608PNTN
Serie	HELISLOT
Tipo	GGG
Radio angular	0,8 mm
Avance f_z	0,15 mm
Geometría	PNTN

Quality Dress	XNMU 130608PNTN IC810
Clase	IC810
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
GG	adecuado con restricciones	300 m/min	K
GGG	adecuado	240 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		