

**SZHU 080408PNR, IC882, Tipo: S****Datos de pedido**

Número de pedido	225807 S
GTIN	7291075460360
Clase de artículo	19A

Descripción**Ejecución:**

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte helicoidales. Geometría de corte especial para corte suave que reduce el consumo de potencia durante el mecanizado.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\text{máx.}} = 5,0$ mm.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

Descripción técnica

Serie	NEODO
Radio angular	0,8 mm
Grosor de la placa E	4,76 mm
Tipo	S
Avance f_z por diente	0,12 mm
Geometría	PNR

Quality Dress	S890 SZHU 080408PNR IC882
Código ISO plaquita de corte	SZHU 080408PNR
Clase	IC882
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	45 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		