

Garant**Desbaste de plaquita de corte reversible DNMG, HB7130-2, Tamaño / cantidad: 150612/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2580 150612/30
GTIN	4067263094418
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 170 mm/min
Contenido	250864 HB7130-2
Profundidad de corte a_p	0,8 - 3,75 mm
Avance f	0,35 - 0,45 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HB7130-2
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DNMG 150612 Clase HB7130-2

250864 HB7130-2