

**XNMU 090408-PNTN, IC830, Tipo: INOX****Datos de pedido**

Número de pedido	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Clase de artículo	19A

**Descripción****Ejecución:**

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta. Valores de aplicación para  $a_e$  máx.

**Descripción técnica**

Radio angular	0,8 mm
Serie	HELISLOT
Tipo	INOX
Código ISO plaquita de corte	XNMU 090408-PNTN
Avance $f_z$	0,1 mm
Geometría	PNTN

Quality Dress	XNMU 090408-PNTN IC830
Clase	IC830
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	50 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		