

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 09T304/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2620 09T304/50
GTIN	4067263095200
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260150 HB7020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,25 - 3,25 mm
Cantidad	50
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CC. T 09T304 Clase HB7020

260150 HB7020