


**XNMU 090408-PNTN, IC808, Tipo: UNI****Datos de pedido**

Número de pedido	227784 UNI
GTIN	7291075426885
Clase de artículo	19A

Descripción**Ejecución:**

Plaquita de corte de doble cara con 8 aristas de corte helicoidales. Diseño muy robusto, espesor de placa especial. Alta fiabilidad del proceso debido a la posición de instalación positiva en el asiento de plaquita. Excelente control de viruta y evacuación.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta. Valores de aplicación para a_e máx.

Descripción técnica

Tipo	UNI
Serie	HELISLOT
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	XNMU 090408-PNTN
Geometría	PNTN
Quality Dress	XNMU 090408-PNTN IC808

Clase	IC808
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	210 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	190 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		