


SEKT 1204 AFTN, HB725, Tipo: UNI**Datos de pedido**

Número de pedido	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Clase de artículo	21A

Descripción**Nota:**

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\text{máx}} = 3,5$ mm.

Descripción técnica

Tipo	UNI
Grosor de la placa E	4,76 mm
Código ISO plaquita de corte	SEKT 1204 AFTN
Clase	HB725
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	450 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	280 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	240 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	45 m/min	S
GG(G)	adecuado con restricciones	170 m/min	K
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		