

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 11T302/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2624 11T302/50
GTIN	4067263095446
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260458 HB7020
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,15 - 2,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Cantidad	50
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

DC. T 11T302 Clase HB7020

260458 HB7020