


**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCMT, HBT020, Tamaño / cantidad: 16T308/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2635 16T308/30
GTIN	4067263095835
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,55 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,3 mm/rev,
Contenido	261019 HBT020
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 240 mm/min
Cantidad	30
Clase	HBT020
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

TCMT 16T308 Clase HBT020

261019 HBT020