

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCMT, HB7130-2, Tamaño / cantidad: 09T308/50**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido | GG2644 09T308/50 |
| GTIN | 4067263096184 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------------------|
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 100 - 170 mm/min |
| Profundidad de corte a_p | 0,55 - 3,25 mm |
| Contenido | 260152 HB7130-2 |
| Avance f | 0,2 - 0,4 mm/rev, |
| Cantidad | 50 |
| Clase | HB7130-2 |
| Rompevirutas | VM |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |

Accesorios

CC. T 09T308 Clase HB7130-2

260152 HB7130-2