


TDKT 1505PDR, IC830, Tipo: ST1400

Datos de pedido

Número de pedido	226573 ST1400
GTIN	7291075312706
Clase de artículo	19A

Descripción
Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p máx. = 13,0 mm.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Avance f_z	0,21 mm
Número de cambios/cortes	3
Radio angular	0,8 mm
Serie	HELI3MILL
Código ISO plaquita de corte	TDKT 1505PDR
Tipo	ST1400
Geometría	PDR

Quality Dress	HM390 TDKT 1505PDR IC830
Clase	IC830
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		