

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 160404/30****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2640 160404/30
GTIN	4067263095996
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 280 mm/min
Contenido	261458 HB7020
Profundidad de corte a_p	0,25 - 2,5 mm
Cantidad	30
Clase	HB7020
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

VC. T 160404 Clase HB7020

261458 HB7020