


SYHU 0704ADN, IC840, Tipo: INOX

Datos de pedido

Número de pedido	222516 INOX
GTIN	7291075311853
Clase de artículo	19A

Descripción
Ejecución:

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte. Bisel plano grande para altas calidades de superficie. Ángulo de desprendimiento positivo para una rotura óptima de la viruta.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \text{ máx.}} = 4,6 \text{ mm}$.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Grosor de la placa E	4,76 mm
Avance f_z por diente	0,16 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometría	ADN
Quality Dress	IQ845 SYHU 0704ADN IC840
Código ISO plaquita de corte	SYHU 0704ADN

Clase	IC840
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado		