


TDKT 1505PDR, IC5400, Tipo: GGG

Datos de pedido

Número de pedido	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Clase de artículo	19A

Descripción
Ejecución:

Plaquita de corte Trigon con 3 aristas de corte helicoidales. Diseño de corte positivo axial y radial. Para un mecanizado eficaz y preciso de escuadras de 90°.

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p máx. = 13,0 mm.

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Serie	HELI3MILL
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	3
Avance f_z	0,15 mm
Código ISO plaquita de corte	TDKT 1505PDR
Geometría	PDR
Quality Dress	HM390 TDKT 1505PDR IC5400

Clase	IC5400
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
GG(G)	adecuado	240 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		