

HOLEX**Plaquita de tronzar neutro, HBX25, Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad:
2,2/30**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2715 2,2/30
GTIN	4067263096702
Clase de artículo	GGN

Descripción

Idóneo para:

Lamas de tronzado n.º 273000.

Descripción técnica

Radio angular R	0,2 mm
Cantidad	30
Contenido	273010 2,2
Tolerancia ancho de tronzado w	± 0,1 mm
Avance f	0,07 mm/rev,
Clase	HBX25
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	60 m/min	M
GG(G)	adecuado	80 m/min	K
continuo	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Plaquita de tronzar neutro Ancho de tronzado w 2,2 mm

273010 2,2