

Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCMT, HB7130-2, Tamaño / cantidad: 16T308/50**

Datos de pedido

Número de pedido	GG2656 16T308/50
GTIN	4067263096924
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 170 mm/min
Contenido	260988 HB7130-2
Avance f	0,2 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,55 - 4 mm
Cantidad	50
Clase	HB7130-2
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

TCMT 16T308 Clase HB7130-2

260988 HB7130-2