



CCMT 09T302, Clase: IC807

Datos de pedido

Número de pedido	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Clase de artículo	26B

Descripción
Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,1 - 2 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,06 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	30 - 80 m/min
Material de corte	HM
Condición de corte	continuo
Serie	ISOTURN
Clase	IC807

Radio angular	0,2 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Rompevirutas	F3M
Quality Dress	CCMT 09T302-F3M IC807
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado