

**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio VCMT, HBT130, Tamaño / cantidad: 160404/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2667 160404/50
GTIN	4067263097303
Clase de artículo	GGN

**Descripción técnica**

Contenido	261474 HBT130
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 135 mm/min
Avance $f$	0,2 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Cantidad	50
Clase	HBT130
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

## Accesorios

VCMT 160404 Clase HBT130

261474 HBT130