

**DCMT 11T308, Clase: IC807****Datos de pedido**

Número de pedido	260513 IC807
GTIN	7291075423778
Clase de artículo	26B

**Descripción****Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	30 - 80 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,8 - 3 mm
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Rompevirutas	M3M
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm

Material de corte	HM
Clase	IC807
Serie	ISOTURN
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Quality Dress	DCMT 11T308-M3M IC807
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado