


**CNMG 120404, Clase: IC8150****Datos de pedido**

Número de pedido	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Clase de artículo	26B

Descripción**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4
Rompevirutas	F3P
Clase	IC8150
Material de corte	HM
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado

Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 400 m/min
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,4 - 3,5 mm
Quality Dress	CNMG 120404-F3P IC8150
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado