

Garant

**Plaquetas de tronzado y torneado, HB7020, Anchura de tronzado w (mm) /
Cantidad: 1,5/50**

**Datos de pedido**

Número de pedido	GG2734 1,5/50
GTIN	4067263097136
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,03 - 0,12 mm/rev,
Tolerancia ancho de tronzado w	± 0,03 mm
Cantidad	50
Contenido	273700 1,5
Radio angular R	0,2 mm
Clase	HB7020
Aplicación principal	P
Aplicación secundaria	M
Tipo de producto	Plaqueta de corte para tronzado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Acero < 500 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	170 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	60 m/min	S
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
CuZn	adecuado	250 m/min	N
Uni	adecuado		
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

Accesorios

Plaquita de tronzado/ranurado Ancho de tronzado w 1,5 mm

273700 1,5