


**CNMG 120404, Clase: IC8250****Datos de pedido**

Número de pedido	250270 IC8250
GTIN	7291075329544
Clase de artículo	26B

Descripción**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 380 m/min
Clase	IC8250
Rompevirutas	M3P
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404

Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Quality Dress	CNMG 120404-M3P IC8250
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado