


Garant**Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCGT, HU7310, Tamaño / cantidad: 120408/50****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2668 120408/50
GTIN	4067263097587
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260160 HU7310
Profundidad de corte a_p	0,55 - 4,25 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Clase	HU7310
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Accesorios

CC. T 120408 Clase HU7310

260160 HU7310